

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med utbytbara backar, backbredd: 140mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967360 140
GTIN	2050002047693
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:****Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.****Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt stöd för riktungs- och stukningsarbeten.

Infällda, ythärdade spännbackar. En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.**OBS!:**

Passande höjdinställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

spännvidd	200 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
spänn djup	80 mm
vikt	16 kg

Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	27 - 70 mm
backbredd	140 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 140 mm	967724 140
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 140 mm	967405 140
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 140 mm	967722 140
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 140 mm	967711 140
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 140	967390 140
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 140	967540 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 140 mm	967723 140