

**Garant****eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

**Teknisk beskrivning**

Höjd h <sub>1</sub>	25 mm
Spårbredd w	3 mm
för max. arbetsstycke-Ø	90 mm
Serie	Eco
Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
totallängd L	122 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

