

**Garant****eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Artikelklass	21W

## Beskrivning

**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

## Teknisk beskrivning

Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
Spårbredd w	3 mm
Höjd h <sub>1</sub>	25 mm
Serie	Eco
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
totallängd L	109,5 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktslag

Sticksvärd