

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Vänster, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319132.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149. Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	32 mm
Serie	Eco
för max. arbetsstycke-Ø	90 mm
Höjd h ₁	25 mm
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	122 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd