

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med klämbygel, backbredd: 100mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967395 100
GTIN	2050002047839
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:****Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.****Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Försinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för riktungs- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

Klämbygel för arbetsskivor med 10 – 60 mm tjocklek.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor.

Lackering:Hammarlackerad blå, **pulverbelagd.****Teknisk beskrivning**

vikt	5 kg
Öppningsriktning	öppnas framåt

spännvidd	10 - 60 mm
Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	3/8 – 1 tum
backbredd	100 mm
Serie	Heuer Front
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Lös klämskruv för skruvstycke "Heuer-Front" storlek 100	967400 100