

BROCKHAUS | HEUER

## Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med vridplatta och utbytbara backar, backbredd: 140mm



### Beställningsdata

Ordernummer	967380 140
GTIN	2050002047778
Artikelklass	93Q

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.**

**Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för rikttnings- och stukningsarbeten.

Infällda, ythärdade spännbackar. En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.

Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

#### leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

#### Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.

### Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
backbredd	140 mm
Serie	Heuer Front

utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 140 mm	967724 140
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 140 mm	967711 140
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 140 mm	967405 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 140 mm	967723 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 140 mm	967722 140