

BROCKHAUS | HEUER

**Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med utbytbara backar, backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967360 160
GTIN	2050002047709
Artikelklass	93Q

**Beskrivning****Utförande:****Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.**

**Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt stöd för riktungs- och stukningsarbeten.

Infällda, ythärdade spännbackar. En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

**Lackering:**

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Passande höjdinställare, se nr 967540.

**Teknisk beskrivning**

Material	Stål, sänksmitt
spännvidd	225 mm
spänn djup	100 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt

vikt	27 kg
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	27 - 100 mm
backbredd	160 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 160 mm	967724 160
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 160 mm	967722 160
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 160 mm	967405 160
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 160/180	967390 160/180
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 160 mm	967723 160
Höjdinställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 160/180	967540 160/180
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 160 mm	967711 160