


HOLEX**Bänkskruvstycke, backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967420 160
GTIN	4045197694386
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktnings- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (ej utbytbara).

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

vikt	27 kg
Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
spänn djup	100 mm
spännvidd	210 mm

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	25 - 100 mm
backbredd	160 mm
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 160 mm	967723 160
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 160 mm	967711 160
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 160 mm	967724 160
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 160 mm	967722 160
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 160/180	967540 160/180