

BROCKHAUS | HEUER

## Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med vridplatta och utbytbara backar, backbredd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	967380 160
GTIN	2050002047785
Artikelklass	93Q

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.**

**Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för riktungs- och stukningsarbeten.

Infällda, ythärdade spännbackar. En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.

Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

#### leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

#### Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.

### Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
backbredd	160 mm
Serie	Heuer Front

utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 160 mm	967722 160
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 160 mm	967724 160
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 160 mm	967723 160
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 160 mm	967405 160
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 160 mm	967711 160
Underläggsplatta för skruvstycke	967330