

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer Compact" med snabbinställning, backbredd: 120mm



Beställningsdata

Ordernummer	967460 120
GTIN	2050002047846
Artikelklass	93Q

Beskrivning

Utförande:

Lättviktsutförande i stål med kompakta mått, **helt i smitt stål. Öppnas framåt.**

Med inbyggda rörspännbackar under de normala backarna.

Modern **spännviddssnabbinställning** från 0 till 130 mm genom att bara vrida rörstommen och snabbutdrag av den främre backen.

Extra öppningsbreddindikering på rörstommen med centimeterskala förenklar förinställningen.

Infällda spännbackar, ythärdade och förzinkade. Spännkraft 10 kN.

En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.

Förklaringstext:

Vrid för att lossa.

Snabbinställning av spännvidden.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Vridplatta nr 967390 **strl 100.**

Reservbackar nr 967405 strl 120.

Klämbygel nr 967400 strl 100.

Teknisk beskrivning

spännvidd	130 mm
-----------	--------

Spännvidder snabbinställning	ja
Material	Stål, smitt
vikt	4,5 kg
spänn djup	65 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	15 - 50 mm
backbredd	120 mm
Serie	Heuer Compact
utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 100	967390 100
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Lös klämskruv för skruvstycke "Heuer-Front" storlek 100	967400 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 120 mm	967405 120