

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front", backbredd: 160mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967350 160
GTIN	2050002047662
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:****Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.**

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgånga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt städ för riktning- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd.**

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

spänn djup	100 mm
spännvidd	225 mm
vikt	27 kg
Öppningsriktning	öppnas framåt

Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	27 - 100 mm
backbredd	160 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 160 mm	967723 160
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 160/180	967540 160/180
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 160 mm	967724 160
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 160/180	967390 160/180
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 160 mm	967711 160
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 160 mm	967722 160