



Momentmejslar med digitalvisning, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 50cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659913 50
GTIN	7610733276318
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Inställning av vridmomentet **utan verktyg** genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (**digital display på handtagets ände**). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). **Måttenheter:** Nm, lbfft.

Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	50 cNm
upplösning	1 cNm
Bitshållare	D 6,3
momentintervall	0,1 - 0,5 Nm

mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
momentintervall	10 - 50 cNm
visning	digital
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Norm	DIN EN ISO 6789
vikt	72 g
Inställning av utlösningssvärdet	digital, inställbar
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
totallängd L	127,5 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
tillverkarens beteckning	DigiTorque V2
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20