



Momentmejslar med digitalvisning, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 200cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659913 200
GTIN	7610733276325
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Inställning av vridmomentet **utan verktyg** genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (**digital display på handtagets ände**). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). **Måttenheter:** Nm, lbfft.

Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

Bitshållare	D 6,3
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
visning	digital
momentintervall	0,4 - 2 Nm

upplösning	2 cNm
maximalt vridmoment	200 cNm
momentintervall	40 - 200 cNm
Feedback	utlösande
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
vikt	114 g
total längd L	146,5 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Inställning av utlösningens värde	digital, inställbar
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Mätteknik	mekanisk
tillverkarens beteckning	DigiTorque V2
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20