



## Momentmejslar med digitalvisning, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 500cNm



### Beställningsdata

Ordernummer	659913 500
GTIN	7610733288953
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Inställning av vridmomentet **utan verktyg** genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (**digital display på handtagets ände**). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). **Måttenheter:** Nm, lbfft.

**Bitshållare med magnet** för infästning av C 6,3-bits.

#### Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	500 cNm
momentintervall	100 - 500 cNm
visning	digital
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %

upplösning	5 cNm
Bitshållare	D 6,3
momentintervall	1 - 5 Nm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Feedback	utlösande
totallängd L	146,5 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
mätmetod	vridmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Inställning av utlösningvärdet	digital, inställbar
vikt	117 g
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
tillverkarens beteckning	DigiTorque V2
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

## Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20