

HOLEX**Bänkskruvstycke med utbytbara backar, backbredd: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967430 120
GTIN	4045197694393
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktungs- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (utbytbara).

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
vikt	9 kg
spänn djup	65 mm
spännvidd	120 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	20 - 55 mm
backbredd	120 mm

utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Reservbackar, par med skruvar för nr 967430 backbredd 120 mm	967440 120
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Höjdinställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 120	967540 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120