

**Bänkskruvstycke, backbredd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967310 140
GTIN	4045197694348
Artikelklass	92H

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.**

**Öppnas framåt. Med påsvetsade rörspännbackar.**

Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgंगा. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fäst detaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande vridplatta nr 967280 storlek 150.

**Teknisk beskrivning**

Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	18 kg
spännvidd	200 mm
spänn djup	100 mm
Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	3/4 – 3.1/2 tum
backbredd	140 mm

Produktslag

Bänkskruvstycke

**Tillbehör**Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska  
backbredd 140 mm

967723 140

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta  
backbredd 140 mm

967724 140

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad  
backbredd 140 mm

967722 140

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250

967328 300X250

Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd  
140 mm

967711 140

Underläggsplatta för skruvstycke

967330

Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 150

967280 150