

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med vridplatta, backbredd: 100mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967370 100
GTIN	2050002047716
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:**

Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för riktungs- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
backbredd	100 mm
Serie	Heuer Front

utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100