

**HOLEX****Bänkskruvstycke, backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967420 100
GTIN	4045197694355
Artikelklass	92H

**Beskrivning****Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktnings- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (ej utbytbara).

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdställare, se nr 967540.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	100 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
spänn djup	50 mm
vikt	5 kg
Material	Stål, sänksmitt

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	16 - 40 mm
backbredd	100 mm
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100