

Universell skruvstycksbas



Beställningsdata

Ordernummer	967650
GTIN	2050001741554
Artikelklass	97G

Beskrivning

Utförande:

Kan tack vare kulleden vridas och svängas till bästa arbetsläge. **Stålbult med utvändig gänga M18×1,5 och invändig gänga M10** för montering av egentillverkade monterings- eller inspänningsanordningar. Kulleden kan låsas i valfritt läge med en snabbblåspak. Med fästplatta för direkt montering på arbetskivan. Lättmetallegering, hammarlackerad.

Passar till :

Universalskruvstycken nr 967590, 967600, 967610.

vridområde kulled: 360 grad

svängområde kulled: 90 grad

monteringskrav yttergänga: M18×1,5

monteringskrav innergänga: M10

vikt: 0,9 kg

Teknisk beskrivning

monteringskrav innergänga	M10
svängområde kulled	90 grad
vikt	0,9 kg

vridområde kullad	360 grad
monteringskrav yttergंगा	M18×1,5
Produktslag	Spännanordning