

Universalskruvstycke med klämskruv, backbredd: 75mm



Beställningsdata

Ordernummer	967590 75
GTIN	2050001741561
Artikelklass	97G

Beskrivning

Utförande:

Tack vare kulleden kan ovandelen vridas och svängas till lämpligt arbetsläge och sedan låsas med spännarmen. Skruvstycket kan dessutom vridas 360° i steg om 6° och därmed användas som lågt placerat skruvstycke. Skruvstycke och klämskruv resp fästplatta av hammarlackerad lättmetallegering. Dold stålspindel. Backarna öppnas framåt. Med utbytbara stålbackar.

Teknisk beskrivning

svängområde kulled	90 grad
vridområde kulled	360 grad
spänn djup	50 mm
spännvidd	110 mm
backbredd	75 mm
spännvidd	0 - 80 mm
utbytbara backar	ja
Klämbygel inklusive	ja

Produktslag

Bänkskruvstycke

Tillbehör

Lösa plastbackar, par backbredd 75 mm

967620 75

Universell skruvstycksbas

967650