

## Universalskruvstykke med spännblock och klämskruv, backbredd: 50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	967610 50
GTIN	2050001741387
Artikelklass	97G

### Beskrivning

#### Utförande:

Tack vare kulleden kan ovandelen vridas och svängas till lämpligt arbetsläge och sedan låsas med spännarmen. Skruvstycket kan dessutom vridas 360° i steg om 6° och därmed användas som lågt placerat skruvstykke. Skruvstykke och klämskruv resp fästplatta av hammarlackerad lättmetallegering. Dold stålspindel. Backarna öppnas framåt.

Med mjuka aluminiumbackar för fastspänning av arbetsstycken med vitt skilda former.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	75 mm
spänn djup	35 mm
svängområde kullad	90 grad
vridområde kullad	360 grad
backbredd	50 mm
spännvidd	0 - 80 mm
utbytbara backar	ja

med spännblock	ja
Klämbygel inklusive	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

---

## Tillbehör

Lösa mjuka backar av aluminium backbredd 50 mm	967630 50
Universell skruvstycksbas	967650
Lösa mjuka backar av plast backbredd 50 mm	967635 50