

Garant**Verktøygskassett med verktøygshållare, Bredd 452 mm, för verktøygsskaft: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	970125 0
GTIN	4045197489968
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast. Kan monteras med **lutningsvinkel 0° / 20° / 45°**. 30 mm tjock polyetenskiva för egen håltagning, t.ex. för spännhylsor och verktøyg med skaft.

Passar till:**Bredd 452 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.

Bredd 627 mm:

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplrar.

Teknisk beskrivning

storlek sidoram	37 mm
Djup	150 mm
för verktøygsskaft	0

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 452 mm
Produktlag	Verktgysbalkar