

Garant**Verktøygskassett med verktøygshållare, Bredd 627 mm, för verktøygsskaft: SK40****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 970130 SK40 |
| GTIN | 4045197489975 |
| Artikelklass | 91L |

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast. Kan monteras med **lutningsvinkel 0° / 20° / 45°**.

Passar till:**Bredd 452 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.

Bredd 627 mm:

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplrar.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------|
| Djup | 150 mm |
| antal verktøygshållare | 13 |
| axelavstånd (A) | 85 mm |

| | |
|----------------------|---|
| storlek sidoram | 37 mm |
| för verktygsskaft | SK 40 |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | Bredd 627 mm |
| Produktslag | Verktygsbalkar |