

**Garant****Verktøygskassett med verktøygshållare, Bredd 452 mm, för verktøygsskaft: VDI40****Beställningsdata**

Ordernummer	970125 VDI40
GTIN	4045197489470
Artikelklass	91L

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast. Kan monteras med **lutningsvinkel 0° / 20° / 45°**.

**Passar till:****Bredd 452 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.

**Bredd 627 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

**OBS!:**

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplrar.

**Teknisk beskrivning**

axelavstånd (A)	85 mm
storlek sidoram	37 mm
antal verktøygshållare	9

Djup	150 mm
för verktygsskaft	VDI 40
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 452 mm
Produktslag	Verktygsbalkar