

Garant**Verktøygskassett med verktøygshållare, Bredd 627 mm, för verktøygsskaft: HSK63****Beställningsdata**

Ordernummer	970130 HSK63
GTIN	4045197490070
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast. Kan monteras med **lutningsvinkel 0° / 20° / 45°**.

Passar till:**Bredd 452 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.

Bredd 627 mm:

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplrar.

Teknisk beskrivning

Djup	150 mm
antal verktøygshållare	14
axelavstånd (A)	76 mm

storlek sidoram	37 mm
för verktygsskaft	HSK 63
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 627 mm
Produktslag	Verktygsbalkar