

**Garant****Verkygskassett med verktygshållare, Bredd 627 mm, för verktygsskaft: C6****Beställningsdata**

Ordernummer	970130 C6
GTIN	4045197490049
Artikelklass	91L

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med **lutningsvinkel 0° / 20° / 45°**.

**Passar till:****Bredd 452 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.

**Bredd 627 mm:**

Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

**OBS!:**

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.

**Teknisk beskrivning**

Djup	150 mm
antal verktygshållare	5
storlek sidoram	37 mm

axelavstånd (A)	142 mm
för verktygsskaft	C6
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 627 mm
Produktslag	Verktygsbalkar