

Garant**Påbyggnadsställ, Bredd 500 mm, för verktygsskaft: SK40****Beställningsdata**

Ordernummer	970505 SK40
GTIN	4045197488992
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Sidostyckena kan utrustas individuellt med bärskenor nr 970110 och verktygskassetter. Modulerna kan placeras **vågrätt** eller **lutande**. Utrustad med 3 verktygskassetter

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	85 mm
Antal verktygskassetter	3
för verktygsskaft	SK 40
antal verktygshållare	27
Djup	550 mm
höjd	327 mm
Bredd	500 mm

Användningsområde	CNC-arbetsbänk
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 500 mm
Produktslag	Påbyggnadsställ

Tillbehör

Plasthylsa Typ SK40	947390 SK40
Verktygskassett med verktygshållare för verktygsskaft SK40	970125 SK40
Påbyggnadsställ för verktygsskaft 0	970505 0