

Garant**Påbyggnadsställ, Bredd 500 mm, för verktygsskaft: HSK80****Beställningsdata**

Ordernummer	970505 HSK80
GTIN	4045197489609
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Sidostyckena kan utrustas individuellt med bärskenor nr 970110 och verktygskassetter. Modulerna kan placeras **vågrätt** eller **lutande**. Utrustad med 3 verktygskassetter

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	108 mm
Antal verktygskassetter	3
för verktygsskaft	HSK 80
antal verktygshållare	12
höjd	327 mm
Djup	550 mm
Bredd	500 mm

Användningsområde	CNC-arbetsbänk
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 500 mm
Produktslag	Påbyggnadsställ

Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK80	947390 HSK80
Verktugskasset med verktygshållare för verktygsskaft HSK80	970125 HSK80
Påbyggnadsställ för verktygsskaft 0	970505 0