

Garant**Påbyggnadsställ, Bredd 500 mm, för verktygsskaft: HSK100****Beställningsdata**

Ordernummer	970505 HSK100
GTIN	4045197489616
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Sidostyckena kan utrustas individuellt med bärskenor nr 970110 och verktygskassetter. Modulerna kan placeras **vågrätt** eller **lutande**. Utrustad med 3 verktygskassetter

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

Teknisk beskrivning

axelavstånd (A)	111 mm
antal verktygshållare	12
för verktygsskaft	HSK 100
Antal verktygskassetter	3
höjd	327 mm
Djup	550 mm
Bredd	500 mm

Användningsområde	CNC-arbetsbänk
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 500 mm
Produktslag	Påbyggnadsställ

Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK100	947390 HSK100
Verktügskasset med verktügshållare för verktügsskaft HSK100	970125 HSK100
Påbyggnadsställ för verktügsskaft 0	970505 0