

**Garant****CNC-förvaringshylla, Bredd 1500 mm, för verktygsskaft: C4****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 970665 C4     |
| GTIN         | 4045197489234 |
| Artikelklass | 91L           |

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. **Inställningsområde i djupled 130 mm.** Kan låsas **90° vågrätt** och med **120° lutning.**

**Passar till :**

Montering genom **upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).**

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 80 mm

Djup: 155 mm

antal verktygshållare: 14

axelavstånd (A): 95 mm

Bärförmåga vid inhängning i stolpar: 25 kg

Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn: 50 kg

**Teknisk beskrivning**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| höjd                  | 80 mm |
| axelavstånd (A)       | 95 mm |
| antal verktygshållare | 14    |

|   |   |
|---|---|
| Djup  | 155 mm  |
| Bredd                                       | 1500 mm   |
| för verktygsskaft                           | C4  |
| Bärförmåga vid inhängning i stolpar         | 25 kg   |
| Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn | 50 kg   |
| Användningsområde                           | CNC-hyllställ   |
| Materialtjocklek                            | 1,5 mm  |
| Färgval                                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut                        | Bredd 1500 mm   |
| Produktslag                                 | Avläggsskiva  |

---

## Tillbehör

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Plasthylsa Typ C4 | 947390 C4 |
|-------------------|-----------|