

**Garant****Påbyggnadsställ, Bredd 500 mm, för verktygsskaft: VDI40****Beställningsdata**

Ordernummer	970505 VDI40
GTIN	4045197489531
Artikelklass	91L

**Beskrivning****Utförande:**

Sidostyckena kan utrustas individuellt med bärskenor nr 970110 och verktygskassetter. Modulerna kan placeras **vågrätt** eller **lutande**. Utrustad med 3 verktygskassetter

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

**Teknisk beskrivning**

för verktygsskaft	VDI 40
Antal verktygskassetter	3
antal verktygshållare	27
axelavstånd (A)	85 mm
Djup	550 mm
höjd	327 mm
Bredd	500 mm

Användningsområde	CNC-arbetsbänk
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 500 mm
Produktslag	Påbyggnadsställ

## Tillbehör

Plasthylsa Typ VDI40	947390 VDI40
Påbyggnadsställ för verktygsskaft 0	970505 0
Verktygskasset med verktygshållare för verktygsskaft VDI40	970125 VDI40