

AEG

Sticksåg, Typ: STEP1200XE



Beställningsdata

Ordernummer	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd.

Med **snabbytessystemet FIXTEC** för blixtnabbt byte av sticksågblad utan verktyg. **Inkopplingsbar pendelrörelse** för optimal sågeffekt och spånavgång samt mindre slitage på sågbladet.

leveransinnehåll:

Inklusive spånskydd.

Inklusive 2 st sågblad, utsugsadapter, glidsula, nätkabel 4 m, transportlåda.

OBS!:

Sticksågblad hittar du under nr 5888400–5888551.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup i trä	135 mm
pendelrörelse	4x
lämpliga sticksågblad	588400 – 588551
maximalt sågdjup i stål	10 mm
vikt	2,4 kg

geringsinställning	ja
effektförbrukning	730 W
maximala vibrationer enligt EN	10,5 m/s ²
anmärkning	Universellt användbar
slaghast.	500 - 3000 min ⁻¹
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja, FIXTEC-system
tillverkarens beteckning	STEP1200XE
förpackning	Transportväska
Utförande	stavform
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Sticksågbladssats Beteckning T318A	588400 T318A
Sticksågbladssats Beteckning T118A	588400 T118A
Sticksågbladssats Beteckning T118AF	588400 T118AF
Sticksågbladssats Beteckning T118B	588400 T118B
Sticksågbladssats Beteckning T127D	588400 T127D
Sticksågbladssats Beteckning T318B	588400 T318B
Sticksågbladssats Beteckning T118AHM	588400 T118AHM