

**Garant****CNC-förvaringshylla, Bredd 1500 mm, för verktygsskaft: HSK80****Beställningsdata**

Ordernummer	970665 HSK80
GTIN	4045197489296
Artikelklass	91L

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hylla av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Framsidan med fyrkantprofil för stabilisering. **Inställningsområde i djupled 130 mm.** Kan låsas **90° vågrätt** och med **120° lutning.**

**Passar till :**

Montering genom **upphängning i bärande stolpar (grupp 92), CNC-hyllställ nr 970680 och materialvagn nr 918590 storlek 1000 (grupp 91).**

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 80 mm

Djup: 155 mm

antal verktygshållare: 12

axelavstånd (A): 110 mm

Bärförmåga vid inhängning i stolpar: 25 kg

Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn: 50 kg

**Teknisk beskrivning**

Djup	155 mm
höjd	80 mm
antal verktygshållare	12

axelavstånd (A)	110 mm
Bredd	1500 mm
för verktygsskaft	HSK 80
Bärförmåga vid inhängning i stolpar	25 kg
Bärförmåga i CNC-hyllställ och materialvagn	50 kg
Användningsområde	CNC-hyllställ
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Bredd 1500 mm
Produktslag	Avläggsskiva

---

## Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK80	947390 HSK80
----------------------	--------------