

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-518, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094478 11
GTIN	10076490478589
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

PU-belagd, HyFlex® 11-518, andningsaktivt material utan sömmar med effektivt slitskydd. **Vikt endast 14 g.**

Utförande reklamtext:

PU-belagd genomskärningsskyddad handske med **hög fingerrörlighet**, optimal för komponenter med vassa kanter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

DMF-fri	nej
Andningsförmåga	God
Material beläggning	PU
EN 388 Slitstyrka	3

EN 388 Skärhållfasthet	3
Fingertoppskänsla	Mycket god
Passform	Mycket god
Våtgrepp	God
Oljegyrep	God
Handskstorlek	11
Värmskydd	Saknas
EN 388 Rivhållfasthet	3
silikonfri	nej
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik	18G
EN 388	3X31B
Hållarmaterial	Nylon; Dyneema®
Beläggning	PU
Material	PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	blå
vikt	14 g
Längd	210 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar

