

Garant**Verktøygskassetter för perforerad panel, för verktøygsskaft: HSK100****Beställningsdata**

Ordernummer	970670 HSK100
GTIN	4045197519047
Artikelklass	91L

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast.

Passar till :

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 125 mm

Bredd: 475 mm

Djup: 200 mm

antal verktøygshållare: 4

axelavstånd (A): 111 mm

Teknisk beskrivning

antal verktøygshållare	4
Bredd	475 mm
för verktøygsskaft	HSK 100
axelavstånd (A)	111 mm
höjd	125 mm
Djup	200 mm

Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Balksystem till CNC-hyllställ

Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK100	947390 HSK100
-----------------------	---------------