

Garant**Verktygskassetter för perforerad panel, för verktygsskaft: C4****Beställningsdata**

Ordernummer	970670 C4
GTIN	4045197518972
Artikelklass	91L

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast.

Passar till :

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 125 mm

Bredd: 475 mm

Djup: 200 mm

antal verktygshållare: 5

axelavstånd (A): 82 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	475 mm
höjd	125 mm
antal verktygshållare	5
för verktygsskaft	C4
axelavstånd (A)	82 mm

Djup	200 mm
Användningsområde	CNC-hyllställ
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Verktysbalkar

Tillbehör

Plasthylsa Typ C4	947390 C4
-------------------	-----------