


Garant**Verktøygskassetter för perforerad panel, för verktøygsskaft: HSK40****Beställningsdata**

Ordernummer	970670 HSK40
GTIN	4045197519009
Artikelklass	91L

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast.

Passar till :

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 125 mm

Bredd: 475 mm

Djup: 200 mm

antal verktøygshållare: 17

axelavstånd (A): 56 mm

Teknisk beskrivning

Djup	200 mm
höjd	125 mm
antal verktøygshållare	17
axelavstånd (A)	56 mm
Bredd	475 mm

för verktygsskaft	HSK 40
Användningsområde	CNC-hyllställ
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Verktögsbalkar

Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK40	947390 HSK40
----------------------	--------------