

**Garant****Verktøygskassetter för perforerad panel, för verktøygsskaft: HSK50****Beställningsdata**

Ordernummer	970670 HSK50
GTIN	4045197519016
Artikelklass	91L

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Av stålplåt med GARANT verktøygshållare av plast.

**Passar till :**

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 125 mm

Bredd: 475 mm

Djup: 200 mm

antal verktøygshållare: 9

axelavstånd (A): 76 mm

**Teknisk beskrivning**

för verktøygsskaft	HSK 50
axelavstånd (A)	76 mm
Bredd	475 mm
antal verktøygshållare	9
höjd	125 mm

Djup	200 mm
Användningsområde	CNC-hyllställ
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Verktugsbalkar

---

## Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK50	947390 HSK50
----------------------	--------------