

Garant**Tool-UNIT Verkygskassetter, för verktygsskaft: SK50****Beställningsdata**

Ordernummer	971000 SK50
GTIN	4045197489890
Artikelklass	91Q

Beskrivning**Utförande:**

Verkygskassetten är tillverkad av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verkygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.

Användningsdata:

För upphängning i bärskena, profilskena för transportvagn, CNC-skåp och Multifix-skena.

höjd: 130 mm

Bredd: 240 mm

Djup: 148 mm

antal verktygshållare: 2

axelavstånd (A): 120 mm

lyftförmåga: 20 kg

Teknisk beskrivning

antal verktygshållare	2
höjd	130 mm
axelavstånd (A)	120 mm
Djup	148 mm

för verktygsskaft	SK 50
lyftförmåga	20 kg
Material	polypropen (PP)
Bredd	240 mm
Produktslag	CNC-balksystem