

**Garant****Tool-UNIT Verkygskassetter, för verktygsskaft: VDI30****Beställningsdata**

Ordernummer	971000 VDI30
GTIN	4045197490216
Artikelklass	91Q

**Beskrivning****Utförande:**

Verkygskassetten är tillverkad av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verkygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.

**Användningsdata:**

För upphängning i bärskena, profilskena för transportvagn, CNC-skåp och Multifix-skena.

höjd: 130 mm

Bredd: 240 mm

Djup: 148 mm

antal verktygshållare: 8

axelavstånd (A): 55 mm

lyftförmåga: 20 kg

**Teknisk beskrivning**

antal verktygshållare	8
Bredd	240 mm
höjd	130 mm
Material	polypropen (PP)

för verktygsskaft	VDI 30
lyftförmåga	20 kg
axelavstånd (A)	55 mm
Djup	148 mm
Produktslag	CNC-balksystem