

Påbyggnadsställ för hyllplan, Djup 500 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2000/1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	990546 2000/1000
GTIN	4004514202970
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal **last** på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.

Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

OBS!:

- Klämfötter ingår i leveransen.
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

Antal profilram	1
Hyllhöjd	2000 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
antal hyllor	5
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1006 mm
Hyllplanets djup	500 mm
hyllställsdjup	500 mm
Hyllplan bredd	1000 mm
Maximal fältlast	1300 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	250 kg
Hyllplanets tjocklek	40 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Golvhyllställ

Tillbehör

Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 310X500 mm	990583 310X500
Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 210X500 mm	990583 210X500
Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 410X500 mm	990583 410X500
Separeringsplatta fast, förzinkad Höjd × djup 510X500 mm	990583 510X500
Klämfot	990852