


Snett hyllplan, förzinkat 1000 mm fackbredd, Bredd 1000 mm, Djup: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990610 800
GTIN	4004514218841
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 5 delningsstyrningar, 2 längsreglar samt 2 sidostyrningar.

Teknisk beskrivning

Bredd	1000 mm
Djup	800 mm
passar till hyllställ med sneda hyllplan	990600 – 990602
Hylla utförande	slitsad hylla
Hylla utförande	Hylla med skyddskant
Hylla utförande	fast monterad hylla
Användningsområde	Hyllställ med sneda hyllplan
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Bredd 1000 mm

Produktslag

Hylla