

Grundhyllställ för lutande hyllplan, bredd 1000 mm, Djup: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	990600 600
GTIN	4004514249203
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Lutande hyllplan/kanbanhyllplan som kan användas på båda sidor, perfekt för först-in-först-ut-förvaring, eftersom de lagrade varorna kan glida på de släta galvaniserade hyllplanen.

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en **maximal hyllast 150 kg per lutande hyllplan**. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion. Kan användas på båda sidor. **Last per fält: 1300 kg.**

Påbyggnadsmått grundställ: 1060 mm.

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Förvaring av plastbehållare, förvaringskärl, kartonger och mycket mer.

leveransinnehåll:

7 hyllställ med sneda hyllplan med vardera 5 delningsstyrningar, 2 längsreglar, 2 sidostyrningar samt 1 rak täckande botten, inklusive klämfötter.

OBS!:

- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Passande golvförankring nr 990854.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

Kundmontering	ja
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1060 mm
antal hyllor	7
höjd	2000 mm
Djup	636 mm
Bredd	1060 mm
hyllställdjup	600 mm
Hyllställsbredd	1000 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Maximal fältlast	1300 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	bredd 1000 mm
Produktslag	Hyllställ med sneda hyllplan

Tillbehör

Snett hyllplan, förzinkat 1000 mm fackbredd Djup 600 mm	990610 600
Klämfot	990852