

**Handske, par 6705, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094530 10
GTIN	4059904096653
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

6705.PU-beläggning för hög andningsförmåga och rörelsefrihet för arbeten i fuktiga men inte oljiga miljöer.

Utförande reklamtext:

Genomsörningskyddad handske (klass 5) med **enastående pris-/prestandaförhållanden**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
Våtgrepp	Måttlig
DMF-fri	nej
Andningsförmåga	God

Värmeskydd	God
EN 388 Slitstyrka	4
Passform	God
EN 388 Rivhållfasthet	4
Fingertoppskänsla	God
EN 388 Skärhållfasthet	5
Material beläggning	PU
Handskstorlek	10
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
Oljegrepp	Måttlig
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	10
Stickningsteknik	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Taeki
Beläggning	PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Norm	EN 407
vikt	31,8 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar