

uvex**Handske, par uvex C500 foam, Handskstorlek: 9**

Beställningsdata

Ordernummer	094550 9
GTIN	4048612015124
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

uvex C500 foam. Silikonfri handske med hög mekanisk nötningshållfasthet och mycket bra grepp i torr och lätt fuktig miljö. Lämplig för kontaktvärme upp till 100 °C.

uvex 500-serien. Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

DMF-fri	nej
Våtgrepp	Måttlig
EN 388 Skärhållfasthet	5
Passform	Mycket god
Handskstorlek	9

Värmeskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
silikonfri	ja
EN 388 Slitstyrka	4
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
Oljegrepp	Måttlig
Andningsförmåga	God
EN 388 Rivhållfasthet	4
Serie	uvex C500
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	Silikonfri
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	antracit/lime
Norm	EN 407
vikt	32,8 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar