

**Handske, par Camapur® Cut 627+, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094476 9
GTIN	4008198862796
Artikelklass	04Q

Beskrivning**Utförande:**

Camapur® Cut 627+. Flexibel skärskyddshandske för monteringsarbeten i torr och lätt oljig arbetsomgivning. Med tunn polyuretanbeläggning för hög bärkomfort och ökad andningsaktivitet. God greppsäkerhet även vid lätt oljiga komponenter. Särskilt lämplig för plåtbearbetning och monteringsarbeten med medelhög skärskaderisk.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388 Slitstyrka	4
Passform	Mycket god
Material beläggning	PU
Andningsförmåga	Mycket god

Värmskydd	Saknas
EN 388 Rivhållfasthet	4
silikonfri	ja
tillverkarens beteckning	Camapur Cut 627+
Oljegrepp	Måttlig
Våtgrepp	Måttlig
EN 388 Skärhållfasthet	3
Fingertoppskänsla	God
DMF-fri	ja
Handskstorlek	9
Serie	Camapur®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	14
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå/svart
vikt	73 g
Längd	240 - 260 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar

