

**Handske, par Camapur® Cut 627+, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094476 10
GTIN	4008198762706
Artikelklass	04Q

Beskrivning**Utförande:**

Camapur® Cut 627+. Flexibel skärskyddshandske för monteringsarbeten i torr och lätt oljig arbetsomgivning. Med tunn polyuretanbeläggning för hög bärkomfort och ökad andningsaktivitet. God greppsäkerhet även vid lätt oljiga komponenter. Särskilt lämplig för plåtbearbetning och monteringsarbeten med medelhög skärskadeförskärning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388 Skärhållfasthet	3
Oljegrepp	Måttlig
Fingertoppskänsla	God
silikonfri	ja

EN 388 Rivhållfasthet	4
DMF-fri	ja
Material beläggning	PU
tillverkarens beteckning	Camapur Cut 627+
Handskstorlek	10
Våtgrepp	Måttlig
Andningsförmåga	Mycket god
Värmskydd	Saknas
Passform	Mycket god
EN 388 Slitstyrka	4
Serie	Camapur®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	14
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå/svart
vikt	73 g
Längd	240 - 260 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar

