

Brett grundhyllställ, Djup 400 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/1500mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 990700 3000/1500 |
| GTIN | 4004514216007 |
| Artikelklass | 96P |

Beskrivning**Utförande:**

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av förzinkad stålplåt av typ MULTI^{plus} 250. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg. **Fältlast**: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Stolparnas höjd: 65 mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Korta hanteringsvägar tack vare att stället kan användas från båda håll.

OBS!:

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------|
| höjd | 3000 mm |
| Bredd | 1560 mm |
| Material lagernivå | Förzinkad stålplåt |
| Antal lagernivåer | 5 |
| Hyllplanets djup | 400 mm |
| Hyllkonstruktion | Grundhyllställ |
| Hyllplan bredd | 1500 mm |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1560 mm |
| Kundmontering | ja |
| Djup | 437 mm |
| hyllställdjup | 400 mm |
| Hyllställsbredd | 1500 mm |
| Hyllhöjd | 3000 mm |
| Last per hyllplan | 400 kg |
| Maximal fältlast | 1800 kg |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 400 kg |
| Hyllplanets tjocklek | 40 mm |
| Stolphöjd | 65 mm |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Monteringsutförande | Hyllställ |
| Material | förzinkade |
| Produktnamnsattribut | Djup 400 mm |
| Produktslag | Brett hyllställ |

Tillbehör

Hyllplan av stålplåt, förzinkade Djup 400 mm

990790 400

Klämfot

990852