

**Brett påbyggnads-ställ, Djup 400 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2000/1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990705 2000/1500
GTIN	4004514213976
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av förzinkad stålplåt av typ MULTI<sup>plus</sup> 250. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg. **Fältlast**: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

**Stolparnas höjd:** 65 mm

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Korta hanteringsvägar tack vare att stället kan användas från båda håll.

**OBS!:**

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

## Teknisk beskrivning

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1506 mm
Hyllplan bredd	1500 mm
Kundmontering	ja
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
höjd	2000 mm
Bredd	1506 mm
Hyllplanets djup	400 mm
Antal lagernivåer	3
Material lagernivå	Förzinkad stålplåt
Djup	437 mm
hyllställdjup	400 mm
Hyllställsbredd	1500 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Last per hyllplan	400 kg
Maximal fältlast	1200 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	400 kg
Hyllplanets tjocklek	40 mm
Stolphöjd	65 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Brett hyllställ

---

**Tillbehör**

Hyllplan av stålplåt, förzinkade Djup 400 mm

990790 400

Klämfot

990852