

**Brett grundhyllställ, Djup 600 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/1500mm****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 990720 2500/1500 |
| GTIN         | 4004514200662    |
| Artikelklass | 96P              |

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av förzinkad stålplåt av typ MULTI<sup>plus</sup> 250. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg. **Fältlast**: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:**

**Grundställ:** Nominell längd + 60 mm

**Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm

**Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 36 mm

**Stolparnas höjd:** 65 mm

**Användningsdata:**

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Korta hanteringsvägar tack vare att stället kan användas från båda håll.

**OBS!:**

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

## Teknisk beskrivning

|  |                    |
|--|--------------------|
| Material lagernivå   | Förzinkad stålplåt |
| Hyllkonstruktion   | Grundhyllställ     |
| Hyllplan bredd   | 1500 mm            |
| Påbyggnadsmått grundställ bredd                                | 1560 mm            |
| Antal lagernivåer  | 4                  |
| Hyllplanets djup   | 600 mm             |
| Bredd  | 1560 mm            |
| höjd   | 2500 mm            |
| Kundmontering  | ja                 |
| Djup   | 637 mm             |
| hyllställsdjup   | 600 mm             |
| Hyllställsbredd  | 1500 mm            |
| Hyllhöjd   | 2500 mm            |
| Last per hyllplan  | 400 kg             |
| Maximal fältlast   | 1600 kg            |
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 400 kg             |
| Hyllplanets tjocklek   | 40 mm              |
| Stolphöjd  | 65 mm              |
| Höjdställning i raster   | 25 mm              |
| Monteringsutförande  | Hyllställ          |
| Material   | förzinkade         |
| Produktnamnsattribut   | Djup 600 mm        |
| Produktslag  | Brett hyllställ    |

---

**Tillbehör**

Hyllplan av stålplåt, förzinkade Djup 600 mm

990790 600

Klämfot

990852